

Garant**ZCMX 10T304, Minőség: HBZ030**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268433 HBZ030
GTIN	4062406770105
Árucikk kategória	21E

Leírás

Kivitel:

Keményebb alapanyag a hosszabb élettartam érdekében vékony CVD bevonattal. Kifejezetten sík- és hosszesztergálási alkalmazáshoz.

Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$: 20 mm

Minőség: HBZ030

Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 200 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 200 m/min
Váltólapka ISO kód	ZCMX 10T304
Szerszámanyag	HM

Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Minőség	HBZ030
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	20 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz