



Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső Ø A: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	310505 160
GTIN	4019208526997
Árucikk kategória	36S

Leírás

Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. Rögzítés csavarral hátulról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Tartalom:

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.
1 készlet = 3 edzett fűrőpofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett fűrőpofa, befelé lépcsőzetes.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314000 – 315200 sz. **Védőbetétet** lásd 312800 sz.

Figyelem:

A DIN 702-4 a régi DIN 6350-1 szabványnak felel meg.

Ékrudas hárompofás esztergatokmányt lásd 313120 – 313140 sz.

Műszaki leírás

Kulcsnégyyszög K	10 mm
Magasság pofák nélkül H ₁	65 mm
Súly	8,8 kg
Központosító Ø B	125 mm
Központosító mélység C	4 mm
Külső Ø A	160 mm
Magasság pofákkal H ₂	91 mm
Áteresztés E	42 mm
Maximális fordulatszám	4600 min ⁻¹
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Acél
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 160 mm	314600 160
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 160 mm	314000 160
Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 160	315000 160
Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 160	315200 160