



## Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső Ø A: 315mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	310505 315
GTIN	4019208026824
Árucikk kategória	36S

### Leírás

#### Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

#### Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. Rögzítés csavarral hátulról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

#### Szabvány:

**DIN 702-4.**

#### Tartalom:

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.  
1 készlet = 3 edzett fűrőpofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett fűrőpofa, befelé lépcsőzetes.

#### Opcionális tartozék:

**Tartalék és kiegészítő pofákat** lásd 314000 – 315200 sz. **Védőbetétet** lásd 312800 sz.

**Figyelem:**

A DIN 702-4 a régi DIN 6350-1 szabványnak felel meg.

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313120 – 313140 sz.

**Műszaki leírás**

Központosító mélység C	5 mm
Központosító Ø B	260 mm
Áteresztés E	103 mm
Kulcsnégyszög K	14 mm
Külső Ø A	315 mm
Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	95 mm
Súly	51,2 kg
Maximális fordulatszám	2300 min <sup>-1</sup>
Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	141 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Acél
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok