



Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső Ø A: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	310505 200
GTIN	4019208526980
Árucikk kategória	36S

Leírás

Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. Rögzítés csavarral hátulról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Tartalom:

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.
1 készlet = 3 edzett fúrópofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett fúrópofa, befelé lépcsőzetes.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314000 – 315200 sz. **Védőbetétet** lásd 312800 sz.

Figyelem:

A DIN 702-4 a régi DIN 6350-1 szabványnak felel meg.

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313120 – 313140 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø A	200 mm
Központosító Ø B	160 mm
Magasság pofák nélkül H ₁	73,5 mm
Központosító mélység C	4 mm
Magasság pofákkal H ₂	106 mm
Súly	15,2 kg
Kulcsnégyszög K	11 mm
Maximális fordulatszám	4000 min ⁻¹
Áteresztés E	55 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Acél
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 200	315200 200
Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 200	315000 200
Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200 mm	314400 200
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 200 mm	314000 200
Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200 mm	314600 200

