



Négypofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső Ø A: 80mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	312505 80
GTIN	4019208028293
Árucikk kategória	36S

Leírás

Kivitel:

- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
- Nagy körfutási pontosság.

Süllyesztékben kovácsolt, így hosszú élettartamú és **nagy fordulatszámú gépekhez alkalmas.**

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz.

Szabvány:

DIN 702-4.

Alapanyag:

Acél

Tartalom:

1 készlet = 4 edzett fúrópofa, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 4 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmánykivitelnek megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314100 – 315300 sz. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

A DIN 702-4 a régi DIN 6350-1 szabványnak felel meg.

Műszaki leírás

Magasság pofákkal H ₂	53,5 mm
Áteresztés E	19 mm
Maximális fordulatszám	7000 min ⁻¹
Magasság pofák nélkül H ₁	39,5 mm
Külső Ø A	80 mm
Központosító Ø B	56 mm
Központosító mélység C	3 mm
Súly	1,7 kg
Kulcsnégyszög K	6 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Acél
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok