



Csővágó 1 vágókerékkel acélcsővekhez, Max. csőhöz: 2coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	815001 2
GTIN	4018754329724
Árucikk kategória	83A

Leírás

Kivitel:

Test kiváló minőségű acélból, süllyesztékben kovácsolt; kopásálló orsó műanyag markolattal. Acélcsővekhez való kiváló minőségű acélból készült **vágókerékek**, pontosan edzett a hosszú élettartam érdekében. **Vezetőgörgők** speciális acélból; krómozott.

Felhasználás:

Csővek tiszta és pontosan derékszögű darabolásához.

A vágás során a külső sorját automatikusan lehengereli. A vágás után egyből menetet lehet vágni.

Műszaki leírás

Vágókerék szélessége	19 mm
Vágókerék Ø	31 mm
Külső cső Ø-höz	1/8 – 2 coll
Vágókerék furat	9 mm
Gyártó jelölése	Csővágó RAPID 14000+2
Vezetőgörgők száma	2
Vágókerékek száma	1
Termék fajtája	Csővágókhoz

Tartozék

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54E mm	814920 54E
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54 mm	814920 54
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35