



Csővágó 1 vágókerékkel acélcsővekhez, Max. csőhöz: 1.1/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	815001 1.1/4
GTIN	4018754329700
Árucikk kategória	83A

Leírás

Kivitel:

Test kiváló minőségű acélból, süllyesztékben kovácsolt; kopásálló orsó műanyag markolattal. Acélcsővekhez való kiváló minőségű acélból készült **vágókerekek**, pontosan edzett a hosszú élettartam érdekében. **Vezetőgörgők** speciális acélból; krómozott.

Felhasználás:

Csővek tiszta és pontosan derékszögű darabolásához.

A vágás során a külső sorját automatikusan lehengeti. A vágás után egyből menetet lehet vágni.

Műszaki leírás

Vágókerék szélessége	14 mm
Gyártó jelölése	Csővágó RAPID 14000+2
Vágókerék Ø	25 mm
Külső cső Ø-höz	1/8 – 1.1/4 coll
Vágókerék furat	7,6 mm
Vezetőgörgők száma	2
Vágókerekek száma	1
Termék fajtája	Csővágókhoz

Tartozék

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm

814920 35