

Garant**VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 7,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	122480 7,2
GTIN	4062406778958
Árucikk kategória	11E

Leírás**Kivitel:**

Kifejezetten **titán- és nikkel alapú ötvözetek** forgácsolásához. Kopásálló, ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat a **hosszabb élettartam** érdekében egyidejűleg **optimális furatminőség** és **nagyon csekély sorjaképződés** mellett.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

HB alak: a **122481 számmal** rendelje meg.

HE alak: a **122480 és 129100 HE számmal** rendelje meg.

Műszaki leírás

Forgácshorony hossza L_c	34 mm
Névleges Ø D_c	7,2 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	23,2 mm
Előtolás f titánban $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/ford,
Szár Ø D_s	8 mm
Vágóélek száma Z	2
Szabvány	DIN 6537 K
Tűrés névleges Ø	m7
Teljes hossz L	79 mm
Bevonat	TiAlSiN

Szerszámananyag	VHM
Kivitel	4xD
Csúcscső	140 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Semi-Standard	igen
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas		
Inconel	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HE	129100 HE
-------------------------	-----------