



simturn AX horonybeszúró betét, jobbos, L2 = 12,2 mm, Ø Dmin / w: 2/0,5mm



## Rendelési adatok

Rendelés száma	270609 2/0,5
GTIN	2050002066328
Árucikk kategória	24U

## Leírás

### Kivitel:

Sarokrádus nélkül (éles szélű).

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

## Műszaki leírás

f	0,85 mm
belső hűtés	nem
Maximális beszúrási mélység $t_{max}$	0,4 mm
Ø D	4 mm
Min. furat Ø-höz $D_{min}$	2 mm
Beszúrási szélesség w	0,5 mm
Gyártó jelölése	AKDCX800
Hasznos hossz	12,2 mm
Terméknév attribútum	L <sub>2</sub> = 12,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		