

SIMTEK simturn<sup>MAX</sup>**simturn AX Center Line kiesztergáló betét, jobbos, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270505 1,4
GTIN	2050002064669
Árucikk kategória	24U

**Leírás****Kivitel:**

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

**Műszaki leírás**

Maximális beszúrási mélység t <sub>max</sub>	0,15 mm
Rádiusz R	0,1 mm
belső hűtés	nem
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Gyártó jelölése	AW3JX800
Hasznos hossz	10,2 mm
Terméknév attribútum	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételelesen alkalmas		

Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		