


**Rácshálós csiszolótárcsa Xtract™ 310W, Ø 150 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567825 80
GTIN	4054596899919
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Tépőzáras csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, **hálószerű szerkezetű** poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.

**Előny:**

- **Pormentes csiszolás: csekély munkaállomás- és környezetterhelés.**
- **A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).**
- **Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.**
- **Nagy hatékonyság – a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.**

**Felhasználás:**

Lakkok, (szálerősítéssel) műanyagok, színes- és könnyűfémek és alu ötvözetek, bútorelemek csiszolása.

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	150 mm
Szemcsézet	80

Sorozat	310W
Csiszolóanyag	Alumíniumoxid (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóeszköz alapja	Szőtt háló
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Gyártó jelölése	310W
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Száraz	alkalmas		