


**Rácshálós csiszolótárcsa Xtract™ 310W, Ø 150 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567825 120
GTIN	4054596900134
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Tépőzáras csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, **hálószerű szerkezetű** poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.

Előny:

- **Pormentes csiszolás: csekély munkaállomás- és környezetterhelés.**
- **A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).**
- **Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.**
- **Nagy hatékonyság – a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.**

Felhasználás:

Lakkok, (szálerősítéssel) műanyagok, színes- és könnyűfémek és alu ötvözetek, bútorelemek csiszolása.

Maximális kerületi sebesség: 40 m/s

Műszaki leírás

Szemcsézet	120
Tárcsa Ø	150 mm

Csiszolóanyag	Alumíniumoxid (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóeszköz alapja	Szőtt háló
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Gyártó jelölése	310W
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Száraz	alkalmas		