

**Garant****Központosító satu-alapkészülék Xtric, Típus: 50XS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	363000 50XS
GTIN	4062406785222
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.**
- **Teljesen edzett és az alsó oldal finomra mart.**
- **Tökéletesen központos a központbeállításnak köszönhetően.**
- **Nyers darabok és kész elemek befogása a legminimálisabb pofa és alkatrész elemeléssel.**
- **Furatokkal LANG pozícionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.**
- **Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**
- **Automatizációs interfész.**
- **Furatokkal LANG pozícionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.**
- **Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**
- **Automatizációs interfész.**
- **Zseniális szerszám nélküli pofa gyorscsere rendszer.**
- **Szorítóerő max. 25 kN 90 Nm nyomatéknál.**
- **Gyorsan és magától értetődően kezelhető.**
- **Ismétlési pontosság <0,01 mm.**
- **Skálázás a befogó modulok előpozícionálásához.**
- **Orsóanya önbeálló funkcióval vagy anélkül.**
- **Szorítóperem szorítókörmökhöz.**
- **Központ beállítás körmökkel.**

**Felhasználás:**

Tökéletes 5 oldalas megmunkáláshoz. Központos befogás.

**Alkalmazható:**

Rátétpofák 363010 – 363045 sz.

**Tartalom:**

Alapsín, orsó, orsóanya, **363083 sz. orsóburkolat.**

**Opcionális tartozék:**

Hatszögcsavarhúzó 627424 sz. 5 méret, körmöskulcs 628600 sz. 2 méret, nyomatékulcs 656050 sz., dugókulcs fej 642229 sz., szorítóköröm 363081 sz. 80 és 361165 CS1 sz. GARANT befogócsap 363190 sz., adapterlapok 363079, 363080, 363085 sz. 363090 sz. magasító konzol (a 363079 sz.-mal kombinálva). 358595 52/96 sz. összeszerelő állomás.

**Figyelem:**

A hozzávaló 363010 – 363045 sz. rátétpofák nem képezik a tartozékok részét. Az S2 befogási helyzet a pofa megfordításával áll elő. Az XS és XSP és H típusoknál a befogási hézagokat elcsúsztatott rátétpofákkal kell megszüntetni.

## Műszaki leírás

Sorozat	Xtric
Befogási tartomány S1	0 - 22 mm
Maximális nyomaték	40 Nm
Magasság H	35 mm
Súly	1,5 kg
Hosszanti horony	20 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Xtric 50
Kulcsnyílás méret	7 mm
Kulcsnyílás méret	3 mm
Befogási tartomány S2	49 - 65 mm
L	96 mm
B	80 mm
B	50 mm
Alsó oldal alapmérete	52 mm
Max. szorítóerő	16 kN
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Tartalék orsó XTRIC-hez Típus 50XS

363084 50XS