

**Garant****VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	122481 15
GTIN	4062406791476
Árucikk kategória	11E

**Leírás****Kivitel:**

Kifejezetten **titán- és nikkel alapú ötvözetek** forgácsolásához. Kopásálló, ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat a **hosszabb élettartam** érdekében egyidejűleg **optimális furatminőség** és **nagyon csekély sorjaképződés**.

**Figyelem:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 6537 K
Névleges Ø D <sub>c</sub>	15 mm
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	65 mm
Teljes hossz L	115 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Előtolás f titánban > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/ford,
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	42,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Tűrés névleges Ø	m7
Bevonat	TiAlSiN
Szerszámananyag	VHM
Kivitel	4xD

Csúcsszög	140 fok
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Semi-Standard	igen
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Inconel	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		