

Garant**VHM maró DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202280 10
GTIN	4045197116444
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****Excentrikus hátraköszörüléssel.** A méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527** hosszú.Tűrés: Méret névleges Ø $D_c = e8$.**Műszaki leírás**

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Vágóél Ø D_c	10 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,05 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,06 mm
Fogak száma Z	3
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	32 mm
Nyak Ø D_1	9,8 mm
Szár Ø D_s	10 mm
Teljes hossz L	72 mm
Élhossz L_c	22 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Korrektúra tényező v_c értékhez	1,5
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	e8

Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB