



DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, bevonat nélkül, Ø f9 D1/R: 10/1,0mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	220307 10/1,0
GTIN	4034221141194
Árucikk kategória	26Y

Leírás

Figyelem:

DUO-LOCK HAIMER MILL Power sorozat: A legjobb választás hosszú kinyúlásoknál és labilis viszonyoknál. A különösen nyugodt járás érdekében hosszú kinyúlás esetén használjon VHM hosszabbítókat.

Műszaki leírás

Előtolás f_z szélézéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,03 mm
Teljes hossz L	20 mm
Sarokrádiusz	1 mm
Forgácsoló fej Ø D	10 mm
Kulcsnyílás SW	8 mm
Ø D ₂	9,6 mm
DUO-LOCK interfész	DL10 mm
Kinyúlási hossz L ₁	15 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	20 Nm
Tűrés névleges Ø	f8
Vágóélek száma Z	4

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Élek felosztása	egyenlőtlen
Spirálszög	37 fok
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a marási műveleteknél	0,5×D szélezésnél
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	nem
Szárkivitel	menettel
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		