

Garant**Hosszlyukmaró HSS-Co8, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191000 6
GTIN	4045197098900
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.

Felhasználás:**Ékhornokok** (fúrt hornokok) marásához vagy a munkadarab közepének kimarásához.**Műszaki leírás**

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,014 mm
Működő élek száma Z (palástfelületen)	2
Vágóél Ø D_c	6 mm
Szár Ø D_s	6 mm
Élhossz L_c	8 mm
Teljes hossz L	52 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 327 D
Típus	N
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges

Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Hosszlyukmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	37 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		