

**Garant****Maró, TiAlN, Ø×hossz js14 DC: 8X120mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	190730 8X120
GTIN	4045197098719
Árucikk kategória	11W

## Leírás

**Kivitel:****Speciális vágóél-geometria alumíniumhoz és műanyaghoz.**

Csak egy éllel vág a paláston és a homlokoldalon.

**Felhasználás:****Alumínium vagy műanyag ajtók és ablakok hornyainak marásához nagy fordulatszámú, speciális marógépeken (Elu, Haffner stb.).**

## Műszaki leírás

Fogak száma Z	1
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,23 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Teljes hossz L	120 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	14 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	Hengeres szár, h6
Tűrés névleges Ø	js14
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN

Szerszámanyag	HSS Co 5
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	120 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	78 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	90 m/min	N
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		