

Garant**Hosszlyukmaró HSS-Co8, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 6,75mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 191000 6,75 |
| GTIN | 4045197098924 |
| Árucikk kategória | 11W |

Leírás**Kivitel:**

Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.

Felhasználás:

Ékhornycok (fúrt hornycok) marásához vagy a munkadarab közepének kimarásához.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------|
| Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 |
| Vágóél Ø D _c | 6,75 mm |
| Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ² | 0,014 mm |
| Szár Ø D _s | 10 mm |
| Élhossz L _c | 10 mm |
| Teljes hossz L | 60 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámananyag | HSS Co 8 |
| Szabvány | DIN 327 D |
| Típus | N |
| Tűrés névleges Ø | e8 |
| Spirálszög | 30 fok |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal |

| | |
|--------------------|---------------|
| belső hűtés | nem |
| Szártúrés | h6 |
| Sarokletörés szöge | 90 fok |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Hosszlyukmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 83 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 37 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 23 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 23 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 23 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 55 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |