

Garant**Maró, TiAlN, Ø×hossz js14 DC: 5X80mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	190750 5X80
GTIN	4045197098733
Árucikk kategória	11W

Leírás

Kivitel:**Speciális vágóél-geometria alumíniumhoz és műanyaghoz.**

Csak egy éllel vág a paláston és a homlokoldalon.

Csökkentett átmérőjű szárral. 5×100-as méret kifejezetten vízhorony-maróhoz.**Felhasználás:****Alumínium vagy műanyag ajtók és ablakok hornyainak marásához nagy fordulatszámú, speciális marógépeken (Elu, Haffner stb.).**

Műszaki leírás

Fogak száma Z	1
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	35 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,13 mm
Vágóél Ø D _c	5 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	80 mm
Élhossz L _c	18 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	Hengeres szár, h6
Tűrés névleges Ø	js14
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok

Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	HSS Co 5
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	120 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	78 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	90 m/min	N
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		