

**Garant****VHM maró, DLC, Ø DC: 10Mmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202515 10M
GTIN	4045197692580
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:**

**Extra éles vágóélek.** A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.  
A legújabb generációs **DLC sp<sup>2</sup> bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	4
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,04 mm
Vágóél Ø $D_c$	10 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,065 mm
Szár Ø $D_s$	10 mm
Teljes hossz L	80 mm
Élhossz $L_c$	30 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	DIN 6527
Típus	W
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,25×D oldalazásnál
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu	alkalmas	480 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	440 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	200 m/min	N
PE-HD	alkalmas	160 m/min	N
PA 66	alkalmas	200 m/min	N
PEEK	alkalmas	150 m/min	N
PF 31	alkalmas	130 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	180 m/min	N
POM GF25	alkalmas	160 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	150 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	130 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	160 m/min	N
Honeycomb szendvics	alkalmas	300 m/min	N
Cu	alkalmas	160 m/min	N
CuZn	alkalmas	200 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Levegő	alkalmas
<b>Szolgáltatások</b>	
Szárköszörülés Típus HB	129100 HB