

Garant**VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 2,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	122680 2,4
GTIN	4067263000808
Árucikk kategória	11E

Leírás**Kivitel:**

Kifejezetten **titán- és nikkel alapú ötvözetek** forgácsolásához. Kopásálló, ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat a **hosszabb élettartam** érdekében egyidejűleg **optimális furatminőség** és **nagyon csekély sorjaképződés**.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.

HB alak: a **122681 számmal** rendelje meg.

HE alak: a **122680 és 129100 HE számmal** rendelje meg.

Műszaki leírás

Ajánlott Maximális furatmélység L_2	18,4 mm
Tűrés névleges \emptyset	m7
Szabvány	DIN 6537
Teljes hossz L	55 mm
Névleges $\emptyset D_c$	2,4 mm
Forgácshorony hossza L_c	22 mm
Szár $\emptyset D_s$	4 mm
Előtolás f titánban $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm/ford,
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	TiAlSiN

Szerszámanyag	VHM
Kivitel	6×D
Csúcsszög	140 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Semi-Standard	igen
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas		
Inconel	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		