

Garant**VHM maró DIN 6535 HA, bevonat nélkül, Ø DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202480 6
GTIN	4045197117113
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****Extra éles vágóélek.**

A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez. Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	21 mm
Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,03 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,025 mm
Fogak száma Z	4
Vágóél Ø D_c	6 mm
Nyak Ø D_1	5,8 mm
Szár Ø D_s	6 mm
Teljes hossz L	57 mm
Élhossz L_c	16 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	h6
Spirálszög	38 fok
Sarokletörés szöge	90 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
Belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
PMMA Akril	alkalmas	180 m/min	N
PE-HD	alkalmas	130 m/min	N
PA 66	alkalmas	150 m/min	N
PEEK	alkalmas	130 m/min	N
PF 31	alkalmas	110 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	140 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/202480-6>

