

Garant**VHM maró, DLC, Ø DC: 8mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	202515 8
GTIN	4045197588531
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Extra éles vágóélek. A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.

A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal**.

Műszaki leírás

Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,03 mm
Fogak száma Z	4
Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,05 mm
Vágóél Ø D_c	8 mm
Szár Ø D_s	8 mm
Teljes hossz L	63 mm
Élhossz L_c	22 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	DIN 6527
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,25×D oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
Belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	480 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	440 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	200 m/min	N
PE-HD	alkalmas	160 m/min	N
PA 66	alkalmas	200 m/min	N
PEEK	alkalmas	150 m/min	N
PF 31	alkalmas	130 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	180 m/min	N
POM GF25	alkalmas	160 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	150 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	130 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	160 m/min	N
Honeycomb szendvics	alkalmas	300 m/min	N
Cu	alkalmas	160 m/min	N
CuZn	alkalmas	200 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Levegő

alkalmas

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/202515-8>