



Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 42/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221908 42/4
GTIN	2050001705914
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Vágóél Ø D_c	42 mm
Váltólapka méret	09
Váltólapka csavar	229918 (T15; 2,1Nm)
Teljes hossz L_{ges}	32 mm
Felfogó furat Ø	16 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 0904

Ø D ₃	21 mm
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{min}	63 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	82 mm
Ferde bebarási hossz L az α _{max} -hoz	20,3 mm
Ferde bebarási szög α _{max}	0,85 fok
Beállítási szög κ	12 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229918
---------------	--------