

**Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221908 66/5
GTIN	2050002058583
Árucikk kategória	28R

**Leírás****Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	66 mm
Váltólapka csavar	229919 (T15; 3,1Nm)
Ø D <sub>3</sub>	45 mm
Váltólapka méret	12
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	45 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 1205
Felfogó furat Ø	27 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2,5 mm
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	111 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	130 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	44,3 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	0,39 fok
Beállítási szög $\kappa$	12 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229919
---------------	--------