



## Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221908 125/10
GTIN	4059782504271
Árucikk kategória	28R

### Leírás

#### Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

### Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	40 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	63 mm
Váltólapka méret	16
Ø $D_3$	98 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	3,5 mm
Hozzávaló váltólapka	XE.. 1605
Váltólapka csavar	229920 (TP20; 7,6Nm)

Vágóél $\varnothing D_c$	125 mm
Vágóélek száma Z	10
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	223 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	248 mm
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	97,3 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	0,21 fok
Beállítási szög $\kappa$	16 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229920
---------------	--------