

**Nagy előtolású maró 7792VX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 40/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221900 40/2
GTIN	4059782504837
Árucikk kategória	28R

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	172 mm
Váltólapka méret	16
Szár Ø D_3 h6	40 mm
Vágóél Ø D_c	40 mm
Váltólapka csavar	229920 (TP20; 7,6 Nm)
Ø D_3	13 mm
Kinyúlási hossz L_1	102 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	3,5 mm
Hozzávaló váltólapka	XD..
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D_{max}	78 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	53 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	3,18 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	6,3 mm
Beállítási szög κ	16 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229920
---------------	--------