



Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221908 160/12
GTIN	4059782503854
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229920 (TP20; 7,6Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	3,5 mm
Hozzávaló váltólapka	XE.. 1605
Ø D ₃	133 mm
Váltólapka méret	16
Teljes hossz L _{ges}	63 mm
Vágóél Ø D _c	160 mm

Felfogó furat \emptyset	50 mm
Vágóélek száma Z	12
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\emptyset D_{\min}$	293 mm
Interpolációs marás $\emptyset D_{\max}$	318 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	132,3 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,15 fok
Beállítási szög κ	16 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229920
---------------	--------