



Mágneses teheremelő LM, Max. teherbírás (sík): 125kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	085992 125
GTIN	2050001737571
Árucikk kategória	08P

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Robusztus és kompakt mágneses teheremelő csekély összsúllyal és biztonsági reteszeléssel. Ergonomikus működtető kar lehetővé teszi a mágnes könnyű kapcsolását.

Felhasználás:

Sík és hengeres anyagok (085990; 085992; 085995 sz.) ill. vékony sík anyagok (085985 sz.) biztonságos mozgatásához és szállításához.

Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Maximális Ø, íves: 250 mm

Maximális hossz, sík: 1500 mm

Minimális anyag falvastagság, sík: 20 mm

Minimális anyag falvastagság, íves: 13 mm

Méret A: 110 mm

Méret B: 150 mm

Műszaki leírás

Maximális íves terhelés	50 kg
Minimális anyag falvastagság, íves	13 mm
Méret B	150 mm
Maximális Ø, íves	250 mm
Méret E	54 mm
Minimális anyag falvastagság, sík	20 mm
Maximális hossz, sík	1500 mm
Méret G	26 mm
Maximális sík terhelés	125 kg
Méret A	110 mm
Méret C	76 mm
Súly	4,5 kg
Méret D	62 mm
Méret F	150 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő