

Garant**Feedking nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 18/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212905 18/2
GTIN	4045197607126
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészkek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

Figyelem:

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést. A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ø D ₂	17 mm
Felfogó menet M	M10
Maximális fogásmélység a _{p max}	0,85 mm
Teljes hossz L _{ges}	30 mm
Ø D ₃	5 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 070308
Váltólapka csavar készlet	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	18 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	23 mm
Interpolációs marás a_p	0,85 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	4,29 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	34 mm
Sorozat	FeedKing
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219810