



## Fejező- és gérvágó fűrész BITURBO akkus, Típus: GCM18216DC



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

Akkus fejező- és gérvágó fűrész.

- **Kiváló vágáskapacitás, nagy, 70 mm-es vágásmélységgel.**
- **Kényelmes mobil felhasználás a csekély súlynak és a kitűnő ergonómiának köszönhetően.**
- **Felhasználói felület a fordulatszám előválasztásához.**
- **Szerszám nélküli fűrészlap csere.**

#### Tartalom:

Fűrészlap Ø 216 mm, leszorító, SDS anya, GCY 42 Bluetooth modul.

### Műszaki leírás

Maximális gérszög balra	52 fok
Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Maximális dőlésszög jobbra	47 fok
Maximális dőlésszög balra	47 fok
Fűrészlap Ø	216 mm
Maximális vágásmélység 45°	45 mm

Energiaellátás	Vezetékes
Maximális gérszög jobbra	60 fok
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális fordulatszám	4500 min <sup>-1</sup>
Fűrészlap furat Ø	30 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Súly	15,3 kg
Maximális vágási hossz 90°	300 mm
Névleges feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Gyártó jelölése	GCM 18V-216 DC
Maximális vágásmélység 90°	70 mm
Csomagolás	Karton
Termék fajtája	Fűrész