

Garant**Hosszlyukmaró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 5,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191080 5,5
GTIN	4045197100078
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Teljes hossz **DIN 844 hosszú** szerint.

Élhossz a **DIN 844 rövid** szerint.

Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.

Felhasználás:

Ékhornokok (fúrt hornokok) marásához vagy a munkadarab közepének kimarásához.

Műszaki leírás

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Vágóél Ø D_c	5,5 mm
Működő élek száma Z (palástfelületen)	2
Szár Ø D_s	6 mm
Élhossz L_c	13 mm
Teljes hossz L	68 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Típus	N
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Hosszlyukmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		