

Garant**Feedking nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 35/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212910 35/3
GTIN	4045197411747
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészkek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	35 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 09T308
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Ø D ₃	19 mm
Váltólapka csavar készlet	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,15 mm

Felfogó furat \varnothing	16 mm
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Interpolációs marás a_p	1,15 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	18,5 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,93 fok
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög κ	9 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219933
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP