

**Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222800 63/4
GTIN	4960664602353
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Forgácsolási stratégia: HPC

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$: 6 mm

Maximális külső Ø D_{\max} : 76 mm

Teljes hossz L_{ges} : 40 mm

Felfogó furat Ø: 22 mm

Hozzávaló váltólapka: PN.. 1205

Váltólapka csavar: 229700

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	63 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1205

Lapkacsavar alátétlapkához	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Maximális külső $\varnothing D_{\max}$	76 mm
Alátétlapka	229750
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	6 mm
Váltólapka csavar	229700
Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	47,5 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229702
Szorítócsavar	229700
Alátétlapka	229750