

Garant**Feedking nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212900 25/2
GTIN	4045197320803
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	95 mm
$\varnothing D_3$	9 mm
Szár $\varnothing D_3$ h6	25 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 09T308
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,15 mm
Kinyúlási hossz L_1	39 mm
Vágóélek száma Z	2

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	2,02 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	8,5 mm
Interpolációs marás a_p	1,15 mm
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög κ	9 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219933
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8