

**Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222800 63/5
GTIN	4960664602421
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Nagyteljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	PN.. 1205
Váltólapka csavar	229700
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	6 mm
Maximális külső Ø D <sub>max</sub>	76 mm

Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	47,5 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229700
---------------	--------