

Garant**Feedking nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212905 35/3
GTIN	4045197320896
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

Figyelem:

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést. A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	42 mm
Váltólapka csavar készlet	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D_1 h6	17 mm
Felfogó menet M	M16
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,15 mm
Vágóél Ø D_c	35 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 09T308
Ø D_2	28,7 mm

$\varnothing D_3$	19 mm
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	18,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Interpolációs marás a_p	1,15 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,93 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Sorozat	FeedKing
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219933
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP