

HOLEX**Száras menetmarók 2×D, TiAlN, G: G3/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139707 G3/8
GTIN	4062406225612
Árucikk kategória	12J

Leírás**Kivitel:**

Korrigált menetprofil pontos belső ill. külső Whitworth csőmenet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (nem tömített menetes kötések). **Belső és külső menet**hez alkalmas.

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,337 mm
Névleges Ø D _c	13,95 mm
Menetmélység	36,1 mm
Menetméret	G3/8
Forgácshornyok száma	4
Fogak száma Z	4
Menet / coll	19
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D átmenő furatnál
Teljes hossz L	90 mm
Élhossz L _c	36,1 mm
Szárhossz L _s	40 mm

Szár Ø D _s	14 mm
Előtolás f _z acélban < 900 N/mm ²	0,05 mm
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	G
Menetfajta	G-LH
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	VHM
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés	igen
Színes gyűrű	zöld
Bel- /kültéri felhasználás	Belső és külső
Termék fajtája	Gewindefräser

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	220 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	220 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	170 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	S
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HE	129100 HE
Szárköszörülés Típus HB	129100 HB