

**Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222800 80/5
GTIN	4960664602360
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Műszaki leírás

Alátétlapka	229750
Váltólapka csavar	229700
Vágóél Ø D _c	80 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Lapkacsavar alátétlapkához	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Maximális fogásmélység a _{p,max}	6 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm

Hozzávaló váltólapka	PN.. 1205
Maximális külső $\varnothing D_{\max}$	93 mm
Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	47,5 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Alátétlapka	229750
Szorítócsavar	229700
Szorítócsavar	229702