

**Garant****Feedking nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212905 25/3
GTIN	4045197320872
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

**Dinamikus** vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

### Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

### Figyelem:

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést. A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XD.. 070308
Teljes hossz $L_{ges}$	35 mm
$\varnothing D_2$	20,7 mm
Felfogó menet M	M12
Váltólapka csavar készlet	219810 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_3$	12 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,85 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	11 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	37 mm
Interpolációs marás $a_p$	0,85 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	1,56 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Sorozat	FeedKing
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219810