

**Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, Ø D / élek száma Z: 200/14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222800 200/14
GTIN	4960664602476
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229700
Vágóél Ø D _c	200 mm
Felfogó furat Ø	60 mm
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1205
Maximális fogásmélység a _{p max}	6 mm
Teljes hossz L _{ges}	63 mm
Maximális külső Ø D _{max}	213 mm

Vágóélek száma Z	14
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	47,5 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229700
---------------	--------