

**Garant****Feedking nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212910 100/8
GTIN	4045197411778
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

**Dinamikus** vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

**Előny:**

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>3</sub>	84 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Váltólapka csavar készlet	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	1,15 mm

Felfogó furat $\varnothing$	32 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 09T308
Vágóélek száma Z	8
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	184 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	198 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,15 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	83,5 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,21 fok
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög $\kappa$	9 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219933