

EFFBE**Géptalp alátét szintkiegyenlítéssel LM, Maximális teherbírás: 1200kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086002 1200
GTIN	4045197349439
Árucikk kategória	08Y

Leírás**Kivitel:**

Vibrációcsökkentő rendszerek gépekhez. A rezgésérzékeny gépek és berendezési tárgyak szétkapcsolása javítja a folyamatbiztonságot és a pontosságot. A felhasznált elasztomerek szigetelik a testhangot, rezgéseket, lökéseket és optimális munkaeredményeket garantálnak csökkentett zajterhelés mellett. Minden elem gond nélkül felszerelhető és színtezhető. Kompakt kivitelű elasztomer-fém géptalp alátét központi állítócsavaros beépített szintezőrendszerrel.

Felhasználás:

Padlórögzés nélküli gépek felállításához.

Figyelem:

Nagyobb igénybevétel és különleges alkalmazás esetén további elemek külön rendelésre szállíthatók. Légrugós elemek az online shop-ban a 086003 sz. SLM1 – SLM12 méret alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Csavar hossza S	90 mm
Menet Ø G	M12

Megengedett legnagyobb statikus teher	2000 daN
Maximális teherbírás eszterga és laposköszörű gépeknél	420 kg
Maximális teherbírás préseknél	1000 kg
Maximális teherbírás	1200 kg
Maximális szintezési tartomány (magasságkiegyenlítés Ni)	20 mm
Maximális teherbírás marógépeknél	600 kg
Ø D	120 mm
Magasság H	32 mm
Termék fajtája	Antivibrációs géptalp