

Garant**Feedking nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/7mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212910 80/7
GTIN	4045197411761
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XD.. 09T308
Vágóél Ø D _c	80 mm
Ø D ₃	64 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm

Felfogó furat \varnothing	32 mm
Váltólapka csavar készlet	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	1,15 mm
Vágóélek száma Z	7
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	144 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Interpolációs marás a_p	1,15 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	63,5 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,27 fok
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög κ	9 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219933