

**SPMT 1806 EDER-NB2P, PR1230, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	224022 ST1400
GTIN	4960664609642
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

A speciális váltólapka geometria gondoskodik a csökkentett forgácsoló erőkről és a jobb forgácstörésről. Minden típus **Wiper éllel** a magas előtolások érdekében.

Felhasználás:

NB2P / NB3P: Csökkentett forgácsolóerők érdekében. Kifejezetten nagy kinyúlásokhoz és vékony munkadarabokhoz.

Figyelem:

A marókat azonos számú NB2 és NB3 típusú lapkákkal kell felváltva belapkázni. Vegye figyelembe a tartón lévő elrendezési utasításokat.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 1 \times D$.

Felhasználás: lágyan vág

Előtolás f_z / fog: 0,06 – 0,3 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,06 – 0,3 mm
Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	SPMT 1806 EDER-NB2P

Minőség	PR1230
Szerszámanyag	HM
Felhasználás	lágyan vág
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		