

**Garant****SDGT 090308 FN, HU7815, Típus: ALU**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	216408 ALU
GTIN	4045197648143
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

Stabil marólapka, **precíziósan szinterezett pozitív forgácstörő hornyokkal. A sík- és felfekvő felület precíziósan köszörült.**

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,15 mm

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z$ / fog	0,15 mm
Típus	ALU
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	SDGT 090308 FN
Minőség	HU7815
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	120 m/min	N
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		