



## Mágneses teheremelő UL Plus, Max. tehrebírás (sík): 125kg



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085995 125
GTIN	
Árucikk kategória	08P

### Leírás

#### Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Könnyen mozgatható kezelőkar, a kapcsoló mechanizmus biztonsági reteszeléssel. Az emelni kívánt teher biztonsági lemezzel való előzetes ellenőrzése garantálja a 3:1 biztonsági tényezőt.

#### Felhasználás:

Sík és hengeres anyagok (085990; 085992; 085995 sz.) ill. vékony sík anyagok (085985 sz.) biztonságos mozgatásához és szállításához.

Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Maximális Ø, íves: 200 mm

Maximális hossz, sík: 1500 mm

Minimális anyag falvastagság, sík: 20 mm

Minimális anyag falvastagság, íves: 40 mm

Méret A: 101 mm

Méret B: 155 mm

### Műszaki leírás

Súly	4 kg
Méret D	74 mm
Maximális hossz, sík	1500 mm
Minimális anyag falvastagság, sík	20 mm
Méret E	64 mm
Méret F	152 mm
Maximális sík terhelés	125 kg
Minimális sík terhelés	4 kg
Maximális íves terhelés	50 kg
Méret B	155 mm
Maximális Ø, íves	200 mm
Méret C	69 mm
Méret G	26 mm
Méret A	101 mm
Minimális anyag falvastagság, íves	40 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő