

Mahr**Kontúrmérő állomás MarSurf CD, Típus: CD140AG11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	499301 CD140AG11
GTIN	2050002079809
Árucikk kategória	40W

Leírás**Kivitel:**

Az új MarSurf CD 140 AG 11 eszközzel a Mahr új kontúrmérő készülékkel jelenik meg a piacon. A tapintórendszere akár 70 mm méréstartománnyal rendelkezik, amelynél a vizsgálófejek gyorsan és szerszám nélkül cserélhetők - és mindez újrakalibrálás nélkül.

Felhasználás:

A számítógép alapú mérőállomás a mérési eredmények teljes körű és gyors kiértékelését teszi lehetővé.

- **Átfogó kontúrmérési funkciók, gyors és egyszerű**
- **A Z-tengely gyorsan beállítható egyszerűen kezelhető markolattal**
- **Szerszám nélküli tapintócsúcs cseré**
- **Rugalmas befogólap 50 mm-es furatkiosztással, többek között a KMG munkadarab-befogókhoz**
- **Mozgatási sebesség az X-tengelyen akár 200 mm/s**
- **Egyszerű programkészítés vagy egyéni mérés MarWin-nel**
- **Automatikus értékelés, a kontúrok legjobb illesztése, CAD-kontúrok összehasonlítása és még sok más.**
- **Opcionálisan bővíthető érdességmérések lehetőségével ($R_z > 2 \mu\text{m}$)**
- **A mérés dupla tapintócsúccsal lehetséges**

Tartalom:

MarSurf CD 140 AG 11 (350 mm Z-tengellyel, 140 mm X-tengellyel, alapelem 60 mm Y-beállítással, PG A 36-350-25 tapintóelemmel), MarWin EasyContour plus mobil szoftverrel, kalibráló etalon kontúr 2 golyóval (45 mm és 6 mm).

Műszaki leírás

Méréstartomány Z	70 mm
Megvezetési eltérés Z	1 (140 mm felett) μm
Tapintási szakasz X	140 mm
Mérési sebesség X	0,1 - 10 mm/s
Mérőerő	4 - 30 mN
Tapintókar hossza	350 mm
Pozicionálási sebesség X	1 - 200 mm/s
Szélesség	822 mm
Felbontás	19 nm
Magasság	905 mm
Mélység	572 mm
Termék fajtája	Kontúrmérő állomás