

Garant
PKD teljes rádiuszmaró, belső hűtéssel egyenes vágás, PKD, Ø e8 DC: 12 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	209655 12
GTIN	4045197513366
Árucikk kategória	11Y

Leírás
Kivitel:

Nagyteljesítményű PKD maró a forgácsolási teljesítménnyel szembeni maximális igényekhez szén- (CFK), üvegszál (GFK) erősítésű műanyagok és grafit megmunkálása esetén.

Egyenes forgácsolás semleges felhasználáshoz.

Fogak száma Z: 2

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c: 10 mm

Kinyúlási hossz L₁ nyakrésszel: 35 mm

Nyak Ø D₁: 11,2 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	35 mm
Nyak Ø D ₁	11,2 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz grafitban	0,14 mm
Előtolás f _z szélezéshez GFK CFK-ban	0,06 mm
Fogak száma Z	2
Vágóél Ø D _c	12 mm
Előtolás f _z szélezéshez grafitban	0,1 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz GFK CFK-ban	0,09 mm

Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Teljes hossz L	100 mm
Élhossz L_c	10 mm
Rádiusz R	6 mm
Bevonat	PKD
Szerszámanyag	PKD
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés névleges \varnothing	e8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,2×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05×D másolómarásnál
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	igen
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Ujjmaró

Szolgáltatások

Szárköszörülés biztonsági funkciók zsugorbefogóhoz Szerszám szár \varnothing -je 12 mm	SZ2025 12
Szárköszörülés Típus HB	129100 HB